

Garant**Nostomagneetti LM1, suurin kantavuus (taso): 150kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	382020 150
GTIN	4062406257767
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Nostosilmukka, käyttövipu ja sivukannet ruostumatonta terästä.
- Turvakahva estää käyttövivun tahattoman aukeamisen käytön aikana.
- Napapinta valmistettu valinnaisten napakenkien asennukseen.
- Sertifioitu irrotusvoima takaa käyttäjän 3-kertaisen turvallisuuden.
- Nostosilmukan voi asentaa myös sivulle nostamaan pystysuoria kuormia valinnaisilla napakengillä.
- Käyttövivun takaiskun esto Soft-Opening-Protection -toiminnon kautta.

Etu:

- Laadukas työstö ja ajaton GARANT-muotoilu yhdessä selkeiden käyttö- ja turvallisuusvaatimusten kanssa.
- Sertifioitu irrotusvoima takaa käyttäjän 3-kertaisen turvallisuuden.
- Nostosilmukan voi asentaa myös sivulle nostamaan pystysuoria kuormia valinnaisilla napakengillä.
- Käyttövivun takaiskun esto Soft-Opening-Protectionilla.

Huomautus:

Ilmarako < 0,1 mm ST-materiaalissa! **Käynnistä nostomagneetti vain magneettisilla pinnoilla!** Nostettavat työkalugeometriat on mukautettu turvallisuusperiaatteen vuoksi. Irrotusvoimien testaussertifikaatti toimitetaan pyydettyessä.

Tekninen kuvaus

Mitta B	140 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	10 mm
Mitta A	115 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	15 mm
suurin kantokuorma pyöreä	75 kg
Mitta E	60 mm
suurin kantokuorma tasainen	150 kg
Enimmäispituus tasainen	1250 mm
Mitta C	68 mm
Mitta D	70 mm
Paino	6,4 kg
Enimmäis-Ø pyöreä	250 mm
Mitta F	170 mm
Mitta G	17 mm
Enimmäisleveys tasainen	600 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin