

Garant**Napakenkääri, tyypille: 300****Tilaustiedot**

Tilausnumero	382025 300
GTIN	4062406257804
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Vaihtoehto 1

työkappaleen \varnothing : 40 – 300 mm

Vaihtoehto 2

työkappaleen \varnothing : 158 – 500 mm

Vaihtoehto 3

maks. pystykuorma: 160 kg

Kuvaus:**Vaihtoehto 1:** työkappaleen halkaisija 40 – 300 mm.**Vaihtoehto 2:** työkappaleen halkaisija 158 – 500 mm.**Vaihtoehto 3:** maks. pystykuorma: 160 kg.**Käyttö:**

Asennetaan nostolaitteen napapintaan. Näin voidaan nostaa eripaksuisia työkappaleita.

Optimoitu saavutettavuus eri nostotilanteissa.

Sopii:

Nostomagneetti LM1 nro 382020 koko 300 ja 600.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnitysruuvit ja vastepultit kuormien pystysuoraa kuljetusta varten.

Huomautus:**Nostomagneetin saa käynnistää vain magneettisilla pinnoilla!**

Maksimaalinen kantokyky vaihtelee vaihtoehdosta riippuen.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi

Napakenkä

Tarvikkeet

Nostomagneetti LM1 suurin kantavuus (taso) 300 kg

382020 300