

ESD SMD -kokoonpanovalikoima, Työkalujen lukumäärä: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	973230 9
GTIN	2050002041950
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistökalusarjat ESD-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

ESD-kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 973200 koko 973230: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -sivuleikkuri nro 726210 koko 125: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan KNIPEX ESD -sivuleikkuri nro 726660 koko 125: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -kärkipihdit nro 727170 koko 140: 1 kpl
HOLEX ESD -pinsetit, teräväkärkiset nro 727520 koko AMB: 1 kpl
HOLEX ESD pinsetit, tylppäkärkiset nro 727580 koko AMB: 1 kpl
HOLEX ESD -pinsetit, kapeakärkiset nro 727600 koko AMB: 1 kpl
Tarkkuuskahva ilman terää nro 845320: 1 kpl
Leikkausteräsarja, 12-os. nro 845330 koko 18: 1 kpl
Tarkkuuskahvan suojus nro 845335: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	300 mm
Työkalujen lukumäärä	9

Leveys G	10
Syvyys G	12
Leveys	250 mm
Malli	työkalusarjan kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×12
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta, tyhjä, työkalusarjoilleESD sopii kovavaahtosarjaan 973230	973200 973230
Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®, johtavat kahvat Kokonaispituus 125 mm	726660 125
Suojus nro:lle 845320 / 5325	845335
Tarkkuuskahva (ilman terää) ruostumatonta jaloterästä	845320
Sähköasentajan kärkipihdit Kokonaispituus 140 mm	727170 140
Pinsetit, kavennetut, tylppä kärki – leveys 2,5 mm, 120 mm, muoto 2a Raaka-aine AMB	727580 AMB
Leikkausteräsarja12 osaa Tyyppi 18	845330 18
Pinsetit, terävät – 125 mm,muoto AA Raaka-aine AMB	727520 AMB
Kapeakärkiset pinsetit, taivutettu, 150 mm, muoto 22b Raaka-aine AMB	727600 AMB
Sähköasentajan sivuleikkuri, normaalipäinen Kokonaispituus 125 mm	726210 125