

HOLEX

Jyrsintappisarja 8 osaa, hammastus INOX – karkea, KM, Jyrsintappien lukumäärä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	547115 8
GTIN	4062406255060
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **austeniittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 547250 koot A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	karkea
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm

Jyrsintappien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu rajoituksin		
CuZn	soveltuu rajoituksin		

Tarvikkeet

JyrsintappiHammastus INOX – karkea Tyyppi D1009	547250 D1009
JyrsintappiHammastus INOX – karkea Tyyppi A0616	547250 A0616
JyrsintappiHammastus INOX – karkea Tyyppi G0820	547250 G0820
JyrsintappiHammastus INOX – karkea Tyyppi F1225	547250 F1225
JyrsintappiHammastus INOX – karkea Tyyppi A1225	547250 A1225
JyrsintappiHammastus INOX – karkea Tyyppi L1020	547250 L1020
JyrsintappiHammastus INOX – karkea Tyyppi C1225	547250 C1225
JyrsintappiHammastus INOX – karkea Tyyppi A1020	547250 A1020