



## Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: D1009



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547250 D1009
GTIN	4062406255077
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren  $\varnothing$  6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **austeniittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	54 mm
Varren $\varnothing$	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Hammastustiheysaste	karkea
Pään $\varnothing$	9,6 mm
Muodon kuvaus	pallo
Pään pituus	8 mm
Sarja	INOX-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		