

**SNMX 120408, HUT25, Säde: 1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251398 1
GTIN	4062406258283
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Sopii:**

PSSN-puristinpitimet. Esimerkiksi käantöteränpitimet nro 251112 ja 251113.

Huomautus:

Käytettäessä käantöteriä, joiden säde on ≥ 3 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 120 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	30 - 80 m/min
Laji	HUT25
ISO-koodi-kääntöterä	SNMX 1204
Tuotenimen määrite	HUT25
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä