

**HOLEX****SNMX 120408, HUT25, Säde: 1-4mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251398 1-4    |
| GTIN         | 4062406258320 |
| Tuoteluokka  | 29W           |

**Kuvaus****Sopii:**

PSSN-puristinpitimet. Esimerkiksi kääntöteränpitimet nro 251112 ja 251113.

**Huomautus:**

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on  $\geq 3$  mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Syöttö f                         | 0,1 - 0,2 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys $a_p$            | 1 - 4 mm            |
| Pinnoitus                        | pinnoittamaton      |
| ISO-koodi-kääntöteriä            | SNMX 1204           |
| Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö | 30 - 80 m/min       |
| Oheiskäyttö                      | M                   |
| Laji                             | HUT25               |
| Lastuava aine                    | KM                  |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 120 m/min                  |
| Koneistusehto                   | jatkuva                         |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 8                               |
| Pääkäyttöalue                   | P                               |
| Tuotenimen määrite              | HUT25                           |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |