


**SNMX 120408, HUT25, Säde: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251398 2
GTIN	4062406258290
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Sopii:**

PSSN-puristinpitimet. Esimerkiksi kääntöteränpitimet nro 251112 ja 251113.

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on ≥ 3 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SNMX 1204
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 120 m/min
Lastuamissyvyys a_p	2 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	30 - 80 m/min
Pinnoitus	pinnoittamaton
Koneistusehto	jatkuva

Oheiskäyttö	M
Lastuava aine	KM
Laji	HUT25
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Tuotenimen määrite	HUT25
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä