

**SNMX 120408, HUT25, Säde: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251398 4
GTIN	4062406258313
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Sopii:**

PSSN-puristinpitimet. Esimerkiksi käantöteränpitimet nro 251112 ja 251113.

Huomautus:

Käytettäessä käantöteriä, joiden säde on ≥ 3 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 120 m/min
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	30 - 80 m/min
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Oheiskäyttö	M

Pinnoitus	pinnoittamaton
Laji	HUT25
Lastuamissyvyys a _p	4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SNMX 1204
Tuotenimen määrite	HUT25
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä