

**SNMX 120408, HUT25, Säde: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251398 3
GTIN	4062406258306
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Sopii:**

PSSN-puristinpitimet. Esimerkiksi kääntöteränpitimet nro 251112 ja 251113.

**Huomautus:**

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on  $\geq 3$  mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	3 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 120 m/min
Oheiskäyttö	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Laji	HUT25

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMX 1204
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	30 - 80 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Tuotenimen määrite	HUT25
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä