



LED-taskulamppu, musta sis. paristot, Tyyppi: 117



Tilaustiedot

Tilausnumero	081533 117
GTIN	4062406258412
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.**

- **Vierimisenesto.**
- **Kumipäällysteinen painonappi.**

Tarkennettavalla valaisinpäällä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Taskulampputoiminto	Tarkennus
Kokonaispituus	117 mm
Valaisuaika	5 h
ATEX-vyöhyke	ei

Paristotyyppi	Mignon, AA
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Valovirta	160 lm
IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081554 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081552 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081553 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081559 LR6