

**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

GARANT Diabolo – paksu sydän ja erikoiskärkimuoto, siksi kärjen **keskitystarkkuus on hyvä. Kuperat pääsärmät**, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat **lyhyitä lastuja**.

Erikoispinnoite karkaistujen terästen poraukseen.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.1

Huomautus:

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB**: tilattavissa **nrolla 122538**.

Malli **HE**: tilattavissa **nroilla 122536 + 129100HE**.

Lastuava aine: TKM

Porausvyvyys enintään: 6×D

tyyppi: H

Kärkikulma: 140 astetta

Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lastuamisstrategia: HPC

Standardi: DIN 6537

Toleranssi, nimellis-Ø: h7

Terien lkm Z: 2

Toleranssi, nimellis-Ø: h7

Lastu-uran pituus: 61 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 103 mm

Varren Ø: 10 mm

Syöttö f teräksessä < 60 HRC: 0,09 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 60 HRC	0,09 mm/kierr,
Varren toleranssi	h6
Lastu-uran pituus	61 mm
Terien lkm Z	2
Nimell.-Ø	8,8 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Varren Ø	10 mm
Kokonaispituus L _{ges}	103 mm
Standardi	DIN 6537
suositeltu suurin poraussyvyys	47,8 mm
Sarja	Diabolo
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Poraussyvyys enintään	6×D
tyyppi	H
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	pun.

Palvelut

Varrenhionta tyyppi HE	129100 HE
------------------------	-----------