

**BENNING****Vaiheen- ja kiertokentäntarkistin Tritest Easy, Tyyppi: TRITEST****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 473280 TRITEST |
| GTIN         | 4014651200517  |
| Tuoteluokka  | 47A            |

**Kuvaus****Malli:**

Pistorasioiden, haaroituspistorasioiden, katkaisimien ja lamppujen nopeaan ja helppoon vaihetarkastukseen. Paikantaa kaapelikatkokset eristetyissä johdoissa.

**Toiminto:**

IP53: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Lisäksi pyörimissuunnan tarkistus.

Vaiheentarkistus, eristettyjen johtojen tarkistus kaapelivikojen yhteydessä.

**Standardi:**

**DIN EN 61010-1.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 2 paristoa nro 081561, koko LR3.

**Tekninen kuvaus**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Ylijänniteluokka                 | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V   |
| Jännitealue AC                   | 200 - 1000 V                   |
| IP-suojausluokka                 | IP 53                          |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2                              |
| Energiansyöttö                   | Paristokäyttöinen              |
| Tuotenro, paristot/akut          | 081561 LR3                     |
| Kotelon materiaali               | ABS-muovia.                    |
| Tuotetyyppi                      | Vaiheen- ja kiertokentänkoetin |

---

## Tarvikkeet

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3