

BENNING**Vaiheentarkastuslaite, Tyyppi: VT1****Tilastiedot**

Tilausnumero	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Pistorasioiden, haaroituspistorasioiden, katkaisimien ja lamppujen nopeaan ja helppoon vaihetarkastukseen. Paikantaa kaapelikatkokset eristetyissä johdoissa.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Vaiheentarkistus, eristettyjen johtojen tarkistus kaapelivikojen yhteydessä.

Standardi:

DIN EN 61010-1.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa nro 081561, koko LR3.

Tekninen kuvaus

Jännitealue AC	200 - 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-suojausluokka	IP 40
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Kotelon materiaali	ABS-muovia.
Tuotetyyppi	Vaiheentarkastuslaite

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3