

**BENNING****Virtapihtiyleismittari, Tyyppi: CM1-4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Tuoteluokka	47A

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva ja ergonominen muoviotelo, jossa on kuminen tartunta-alue ja mittauskärjen pidike sekä avoimet virtapihdit, valaistu LC-näyttö, LED-taso-osoitin ja mittauskohdan valaisu.

**Jännitennäyttö toimii myös 50 V:sta alkaen paristojen ollessa tyhjiä. Yhdellä kädellä käytettävä** pistorasioiden (19 mm) jännitemittaukseen. Itsetestauslaite (itsetesti).

**Käyttö:**

Vaihtovirran, jännitteen, vastuksen mittaukseen sekä läpikulku-, vaihe-, kiertokenttäsuunta-, napatarkastukseen. Sopii sähkötekniikkaan, teollisuuteen, kunnossapitoon, huoltoon (vianetsintään), aurinkennoihin/tuulivoimaloihin ja hybridiajoneuvotekniikkaan.

**Standardi:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Toimituksen sisältö:**

Mukana vyökotelo, mittausjohtosarja, kosketuskärjen kumisuojaus, tulpat (CAT III/IV), kosketuskärjen suurennusosa (ø 4 mm), 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

**Tekninen kuvaus**

Pihtien enimmäiskärkiväli	16 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2

Tasajännite DC	6,0 V – 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Johtavuuden testaus	akustinen / LED
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Mittaustapa	TRUE RMS
Vaihtovirta AC	0,1 A – 200 A
Näyttöalueen yläraja	9999
Perustarkkuus	1,5 %
Vaihtojännite AC	6,0 V – 1000 V
Tallennustoiminto	HOLD
Mittauskohdan valaistus	LED
Pyörimissuunnan tarkistus	LED
Vaiheentarkistus	LED
Napaisuudentarkistus	LED
Vastus	1 $\Omega$ – 50 k $\Omega$
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN EN 61010-1
Kotelon materiaali	muovi
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

## Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
DAkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------