

KERN**Nosturivaaka tyyppi HCD, Enimmäispunnitusalue: 60kg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479434 60
GTIN	4045761214163
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

LED-näyttö, jonka tausta valaistu, mukavaan lukemiseen myös pidemmältä etäisyydeltä.

Painotiedon pitotoiminto näyttöarvon pitoon.

Suuri liikkuvuus kevyen, stabiilin rakenteen ansiosta. Akun käyttöaika noin 20 tuntia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kauko-ohjaimen 2 paristolla nro 081561, koko LR3. Vaaka sis. 4 paristoa nro 081561 LR6.

Tekninen kuvaus

Enimmäispunnitusalue	60 kg
Virheraja enimmäisarvosta	0,2 %
Lukema	20 g
Käyttölämpötila	0 - 40 °C
Kotelon syvyys	79 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Kotelon leveys	194 mm

Kotelon korkeus	97 mm
Kokonaispituus	276 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Nettopaino	1,1 kg
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Taustavalaistu näyttö	kyllä
Pitoarvopainike	kyllä
Paristojen käyttöaika	20 h
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------