

KERN**Nosturivaaka tyyppi HCD, Enimmäispunnitusalue: 150kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479434 150
GTIN	4045761214149
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

LED-näyttö, jonka tausta valaistu, mukavaan lukemiseen myös pidemmältä etäisyydeltä.

Painotiedon pitotoiminto näyttöarvon pitoon.

Suuri liikkuvuus kevyen, stabiilin rakenteen ansiosta. Akun käyttöaika noin 20 tuntia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kauko-ohjaimen 2 paristolla nro 081561, koko LR3. Vaaka sis. 4 paristoa nro 081561 LR6.

Tekninen kuvaus

Kotelon syvyys	79 mm
Virheraja enimmäisarvosta	0,2 %
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Käyttölämpötila	0 - 40 °C
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Nettopaino	1,1 kg
Kokonaispituus	276 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Kotelon korkeus	97 mm
Lukema	50 g
Kotelon leveys	194 mm
Enimmäispunnitusalue	150 kg
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Taustavalaistu näyttö	kyllä
Pitoarvopainike	kyllä
Paristojen käyttöaika	20 h
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------