



Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	627386 9
GTIN	7610733282845
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).

90° sisäänvientiin: Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavoittaa hyvin.

100° työskentelyyn: Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

Raaka-aine:

Pinta niklattu ja kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627381: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Säilytykseen: muoviteline

Tekninen kuvaus

Pakkaus	muoviteline
Ruuvinvääntimien lkm.	9
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pinta	kromattu
Pallopää pitkässä varressa	kyllä

100 asteen kulma	kyllä
lyhyt varsi	kyllä
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 4 mm	627381 4
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 3 mm	627381 3
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 2,5 mm	627381 2,5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 5 mm	627381 5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 2 mm	627381 2
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 10 mm	627381 10
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 8 mm	627381 8
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 6 mm	627381 6
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsikromattu Kuusikulma 1,5 mm	627381 1,5