



Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ja iskupää, Terän leveys b: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660201 8
GTIN	7610733283958
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Työkalua ohjaavan käden optimaalinen iskuvaimennus. Kahvan kaulan sekä kauluksen kavennus mahdollistaa varman pidon. Iskupäällä varustettu jatkuva terä on PB Swiss Tools -erikoisesta, jolla on suurin mahdollinen kovuus ja erityinen sitkeys. Pinta niklattu ja kromattu.

6-kulmainen apuvääntökanta

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	1,2 mm
Terän leveys b	8 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	10 mm
Kokonaispituus	260 mm
läpimenevä terä	kyllä
Terän nimitys	5
Terän pituus	150 mm
Sarja	SwissGrip
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

