



Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva iskupää, Ristikantakoko: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	668320 1
GTIN	7610733286430
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Työkalua ohjaavan käden optimaalinen iskuvaimennus. Kahvan kaulan sekä kauluksen kavennus mahdollistaa varman pidon. Iskupäällä varustettu jatkuva terä on PB Swiss Tools -erikoisseosta, jolla on suurin mahdollinen kovuus ja erityinen sitkeys. Pinta niklattu ja kromattu.

6-kulmainen apuvääntökanta

Ruuveille, joiden Ø on: 2,1 – 3 mm

Terän pituus: 80 mm

Kokonaispituus: 180 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 8 mm

Tekninen kuvaus

Ruuveille, joiden Ø on	2,1 – 3 mm
Kokonaispituus	180 mm
Terän pituus	80 mm
Vääntökuusikulma	kyllä
Kuusikulmainen apuvääntökanta	8 mm
Ristikantakoko	1
Sarja	SwissGrip
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

iskupää	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta