



## Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, leikkausaukko, Kokonaispituus: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	731752 200
GTIN	4003773042327
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Eryyisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).

Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat, aukolliset leikkausterät.

**Käyttö:**

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm<sup>2</sup>.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Pehmeälle teräslangalle – Ø enintään	6 mm
Keskikovalle teräslangalle – Ø enintään	5,2 mm
Kokonaispituus	200 mm
Pianolangalle – Ø enintään	3,6 mm
Terä	Karkaistu
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköteräs
Pinta	mustatut
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

