



## Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ja iskupää, Terän leveys b: 5,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660201 5,5
GTIN	7610733283934
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

**SwissGrip-kahva**, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenä. Työkalua ohjaavan käden optimaalinen iskuvaimennus. Kahvan kaulan sekä kauluksen kavennus mahdollistaa varman pidon. Iskupäällä varustettu jatkuva terä on PB Swiss Tools -erikoisseosta, jolla on suurin mahdollinen kovuus ja erityinen sitkeys. Pinta niklattu ja kromattu.

6-kulmainen apuvääntökanta

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	80 mm
läpimenevä terä	kyllä
Kuusikulmainen apuvääntökanta	8 mm
Terän leveys b	5,5 mm
Kokonaispituus	180 mm
Terän nimitys	3
Terän paksuus a	0,8 mm
Sarja	SwissGrip
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

