

Garant

Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 350 / 300 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 2000/S

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920306 2000/S
GTIN	4062406261689
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. **Erotuslevyillä** varustettu työpöytä, asentaminen riviin on mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja.

Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

Suurin kantavuus	300 kg
Syvyys	750 mm
Paino	98 kg
Työtason pituus	2000 mm
Nostonopeus	22 mm/s
Työtason syvyys	750 mm

Työtason paksuus	50 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	720 - 1200 mm
Leveys	2000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	300 kg
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä