

FLUKE.

Mittajohdot, Mittauskärjen Ø: 2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	473318 2
GTIN	095969521543
Tuoteluokka	47H

Kuvaus**Malli:**

Mittausjohdot, 2-os., punainen / musta, mittausjohdon Ø = 4 mm. Mittajohdot TL175, kierrettävä kärki 4 – 19 mm.

Standardi:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Sopii:

Digitaalinen yleismittari nro 473322; 473325. Virranmittauspihdit nro 473290 koko 378FC.

Tekninen kuvaus

Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (suojakansi), CAT II 1000 V (ilman suojakantta)
mittausjohtimen Ø	4 mm
Mittauskärjen Ø	2 mm
Kaapelin pituus	1,2 m
Tuotetyyppi	Mittajohdin

