

Pyörivä toimistotuoli, kangasselkänoja, Väri: BLACK



Tilaustiedot

Tilausnumero	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Istuimessa pehmeä mukavuuspehmuste, sivulta ommeltu pohja. Päällyys 100% polyesteriä. Synkroninen tekniikka, automaattinen painonsäätö, etummaisessa ja takimmaisessa istuma-asennossa lukittava. Istumasyvyyden, -kaltevuuden ja -korkeuden säätö. Sisältää korkeussäädettävät käsinojat (2D). Yleiskäyttöiset pyörät pehmeille ja koville lattioille, ø 650 mm, jalkaristikko mustaa muovia.

Pyörivä toimistotuoli, pehmeä ja hengittävä kangasselkänoja, korkeussäädettävä ristiseläntuki. Selkänojassa takana osittainen muovisuojus.

Standardi:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 420 - 550 mm

Istuimen leveys: 470 mm

Istuimen syvyys: 470 mm

Selkänojan korkeus: 560 mm

Istuimen syvyyden säätöalue: 60 mm

Istuinmateriaalin väri: musta

Tekninen kuvaus

Kantavuus	120 kg
Syknronimekaniikka	kyllä
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Jalkaristikon materiaali	muovi
Selkänojan korkeus	560 mm
Istuimen leveys	470 mm
Lordoosituki	kyllä
Istuimen syvyys	470 mm
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Jalkaristikon Ø	650 mm
Korkeudensäätöalue	420 - 550 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä toimistotuoli