



Akunlatauskaappi BATTERY CHARGE, Malli: CHA



Tilaustiedot

Tilausnumero	981114 CHA
GTIN	4054923234383
Tuoteluokka	96G

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko teräspeltiä, jatkuva itsesuljenta öljyvaimennetulla ovensulkimella, 3-kertainen ovikiinnitys.

- **Lukittavissa profiilisylinterillä (lukitusjärjestelmään soveltuva), sulkemistilan näyttö (punainen/vihreä). Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.**
- **Integroitu kuljetusjalusta yrityksen sisällä tehtävään kuljetukseen.**
- **Integroidut säätöjalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.**
- **90 minuutin paljosuojaus ulkoa sisälle (tyyppi 90 / tyyppitarkastettu standardin EN 14470-1 mukaisesti) ja yli 90 minuuttia kestävä palonkestävyys palorasituksessa sisältä ulos.**
- **Turvapistoke helppoon erottamiseen sähköverkosta.**

Akkujen latauskaappi litiumioniparistojen turvalliseen lataamiseen ja säilytykseen. Integroidulla teknisellä ilmanpoistolla lämmön kasautumisen välttämiseksi. Asennettu 3-portainen varoitus-/palontukahdutusjärjestelmä sekä savuilmaisin, lämpötila-anturi, optinen ja akustinen hälytys ja palontukahdutusyksikkö, laukeaa tulipalon sattuessa automaattisesti; pistoke sähköverkkoon liittämistä varten. Pistorasialista metallirungolla ja 10 sukopistorasiaa jokaiselle tasolle on asennettu kokonaan käyttövalmiiksi kaapin sisälle.

Standardi:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa on 5 reikälevyhyllä sekä pistorasialistat, 1 pohja-allas jauhemaalattua teräslevyä.

Pintakäsittely:

Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet katkeronsiniset RAL 5010 **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain)

huollettava akkujen säilytys- ja latauskaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava niiden toimivuus.

Suosittellemme asentamaan turvakaapit maan tasalle, jotta niiden evakuointi on helppoa.

Tekninen kuvaus

Syvyys	615 mm
Hyötyleveys	1050 mm
Korkeus	2224 mm
Pohjakeräysaltaiden lkm	1
Leveys	1193 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	90 mm
Hyötykorkeus	1647 mm
Paino	512 kg
Haarukka-aukon sisäleveys	1120 mm
Enimmäiskantavuus	600 kg
Lokeroalustojen määrä	5
Hyötysyvyys	522 mm
Pohjakeräysaltaan tilavuus	33 l
Nimellisjännite	400 V
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Tulenkestävyys	90 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi