



Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 2S



Tilaustiedot

Tilausnumero	668270 2S
GTIN	4013288212207
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Wera Lasertip-terä runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkelpinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Tekninen kuvaus

Terän pituus	25 mm
Ristikantakoko	2
Vääntökuusikulma	kyllä
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Teränkärki	musta
Kokonaispituus	79 mm
Valmistajamerkintä	355 PZ Stubby
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

