

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla avoin, oikealla 3 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920801 1500
GTIN	4062406261405
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.

Sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtoalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Sijointus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 125, 150, 250

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	126 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Alarakenteen syvyys	700 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Korkeus	850 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	Ready-to-go
Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Työtason syvyys	750 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	Modulaarinen avainpesä
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/3	950320 125/3
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/1	950320 125/1
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/4	950320 125/4
Liukuestemattosarja vetolaatikoille 5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3- numeroinen) 003	950050 003
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4	950320 150/4
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5	950320 150/5
	950320 125/6

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/6

Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954306 5
Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953522 10