

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, vasemmalla avoin, oikealla 3 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920811 1500
GTIN	4062406262129
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 125, 200, 300

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Työtason pituus	1500 mm
Korkeus	950 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Paino	129 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	Modulaarinen avainpesä
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Laatikko laatikoiden etukorkeus 300 mm	927800 300
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/4	950320 125/4
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3- numeroinen) 003	950050 003
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/1	950320 125/1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/6	950320 125/6
Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/3	950320 125/3
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954306 5
Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953522 10

