

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, vasemmalla avoin, oikealla 3 vetolaatikkoa, Eluplan-levy, tumma, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920817 1500
GTIN	4062406262143
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.

Sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnon.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 125, 200, 300

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Korkeus	950 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Paino	129 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työtason pituus	1500 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	Modulaarinen avainpesä
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/3	950320 125/3
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/6	950320 125/6
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/1	950320 125/1
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Laatikko laatikoiden etukorkeus 300 mm	927800 300
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/4	950320 125/4
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3- numeroinen) 003	950050 003
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953522 10
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954306 5

