

**Kangasteippi UV-säteilyn kestävä, läpinäkyvä, Leveys×pituus(mm×m): 48X25****Tilastiedot**

Tilausnumero	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**tesa® 4665** -teipissä on 52-viikkoinen **UV-kestävyys**, ja se on lisäksi **säänkestävä**. Siten se on ihanteellinen kangasteippi ulkokäyttöön.

**Huomautus:**

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

**Tekninen kuvaus**

Kankaan tiheys	30
Väri	läpinäkyvä
Liimausvoima teräksessä	0,9 N/mm
Rungon materiaali	Tekstiili
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Vetolujuus	4,3 N/mm

Venymiskyky	27 %
Leveys	48 mm
Liimamassa	Synteettinen kumi
Teippityyppi	Yksisivuinen
Paksuus	0,215 mm
lämmönkestävyys enintään	95 °C
Valmistajamerkintä	4665
Lineri olemassa	ei
Pituus	25 m
Tuotenimen määrite	läpinäkyvä
Tuotetyyppi	Teippi