

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, vasemmalla 3 vetolaatikkoa, keskiosa avoin, oikealla ovi ja 1 vetolaatikko, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	921154 2000
GTIN	4062406262198
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Keskiosan sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 125, 200, 300

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 125

Oven korkeus (oikea) mm: 475

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	950 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Oven korkeus (oikea)	375 mm
Paino	153 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Alarakenteen leveys	1900 mm
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	Ready-to-go
Työtason pituus	2000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 300 mm	927800 300
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125