



Akkukäyttöinen LED Pocket -työvalaisin, Tyyppi: 118



Tilaustiedot

Tilausnumero	081576 118
GTIN	4062406262037
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Tehokas akkukäyttöinen LED Pocket -työvalaisin, käytännöllinen taskukoko. Portaattomasti himmennettävä päävalo ja lisäksi kohdevalotoiminto. Kiinnitys voimakkaalla magneetilla tai käännettävällä ripustuskoukulla.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien $\varnothing > 2,5$ mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litiumioni
Valovirta	50 - 500 lm
Paino	114 g
ATEX-vyöhyke	ei

Akkukapasiteetti	3,7 Ah
IP-suojaluokka	IP 30
Valaisuaika	1 - 10 h
akun jännite	1,5 V
Kokonaisleveys	47 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kokonaispituus	108 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Lamppu	LED-moduuli
Tuotetyyppi	Työvalaisin