

**HOLEX****Akkukäyttöinen LED-tarkastusvalaisin taipuva varsi, Tyyppi: 460****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081572 460
GTIN	4062406262020
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Kapea akkukäyttöinen LED-tarkastusvalaisin, taipuva varsi ja lujatekoinen 200 mm:n joustovarsi. Päävalo portaattomasti himmennettävissä. Lisäksi kohdevalotoiminto. Tukeva, magneettinen jalka ja ripustuskoukku, käytettävissä myös pöytävalaisimena.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

**Tekninen kuvaus**

Lamppu	LED-moduuli
IP-suojausluokka	IP 54
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei

Akkutyypäi	Litiumioni
Valovirta	50 - 500 lm
Kokonaispituus	470 mm
Akkukapasiteetti	2,6 Ah
Valaisuaika	2 - 22 h
akun jännite	3,6 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Paino	325 g
Tuotetyypäi	Tarkastusvalaisin