



Akkukäyttöinen LED-kynävalaisin, Tyyppi: 175



Tilaustiedot

Tilausnumero	081577 175
GTIN	4062406262044
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-kynävalaisin, portaattomasti himmennettävä päävalo ja lisäksi kohdevalotoiminto. Lampun jalassa voimakas magneetti.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien $\varnothing > 2,5$ mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

akun jännite	3,7 V
Lamppu	LED-moduuli
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Paino	77 g

Kokonaispituus	175 mm
Akkukapasiteetti	0,8 Ah
Valaisuaika	2 - 16 h
ATEX-vyöhyke	ei
Valovirta	20 - 200 lm
IP-suojaluokka	IP 30
Kokonaisleveys	23 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu