

**HOLEX****Magneettiprismapari, Pituus × leveys: 70X55mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	447125 70X55
GTIN	4062406262228
Tuoteluokka	42D

**Kuvaus****Malli:**

Kolme magneettista kosketuspintaa (pieni prisma, suuri prisma, ylä- ja alapuoli yhtä aikaa kytkettynä). Kaikki reunat karkaistu. Etupinta ja sivupinnat on hiottu tarkkakulmaisesti prismoihin nähden. **Tasaisuus- ja yhdensuuntaisuustoleranssi 0,01 mm.** Prismapari on hiottu samankorkuiseksi.

**Tekninen kuvaus**

Akseleille, joiden Ø on	3 - 40 mm
Leveys	55 mm
Korkeus	75 mm
Paino / kpl	1,8 kg
Pituus	70 mm
Parin korkeustoleranssi	0,02 mm
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä

Tuotetyyppi

prisma