

**Magneettiprismapari, Pituus × leveys: 80X70mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	447125 80X70
GTIN	4062406262235
Tuoteluokka	42D

Kuvaus**Malli:**

Kolme magneettista kosketuspintaa (pieni prisma, suuri prisma, ylä- ja alapuoli yhtä aikaa kytkettynä). Kaikki reunat karkaistu. Etupinta ja sivupinnat on hiottu tarkkakulmaisesti prismoihin nähden. **Tasaisuus- ja yhdensuuntaisuustoleranssi 0,01 mm.**

Prismapari on hiottu samankorkuiseksi.

Tekninen kuvaus

Leveys	70 mm
Korkeus	95 mm
Paino / kpl	3,5 kg
Akseleille, joiden Ø on	5 - 60 mm
Pituus	80 mm
Parin korkeustoleranssi	0,02 mm
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydetessä

Tuotetyyppi

prisma