



Laturi, Tyyppi: 4ULTRA



Tilaustiedot

Tilausnumero	081590 4ULTRA
GTIN	4013674144679
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Elektronisesti ohjatut pikalatauslaitteet akkukennoille, kunkin akun **erillinen latautumisen valvonta** ja akkujen viantunnistus. Akkukohtainen tilanäyttö, automaattinen virrankatkaisu latauksen päätyttyä, yllilataussuoja ja **ylläpitotila**. Tulojännite 100–240 V. LC-näyttö lataustapahtuman yksityiskohtaiseen valvontaan ja lisäksi akustiset palautteet.

Käyttö:

NiMH/NiCd-akku, latauspaikat: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA tai 1-3 × Baby C tai 1-2 × Mono D.
Litiumioniakku, latauspaikat: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. oder 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 tai 1-2 × 3265.

Tekninen kuvaus

Enimmäislatausvirta	2 A
Pituus	170 mm
Korkeus	37,5 mm
Leveys	110 mm
Latauspaikkojen enimmäismäärä	4
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
USB-latauspaikkojen määrä	1

Nimellisjännite	100 - 240 V
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Laturi