

Garant**Kovametallineniskupora SDS-Plus, Ø × kokonaispituus: 6X110mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789010 6X110
GTIN	4062406262273
Tuoteluokka	71C

Kuvaus**Malli:**

Suurikokoinen ja aggressiivinen keskiöntikärki mahdollistaa aktiivisen ja optimaalisen keskiöinnin porausvaiheen aikana. Innovatiivinen pään muotoilu lyhyillä, suorilla viistereunoilla tekee poraamisesta huomattavasti nopeampaa ja lisää selvästi vakautta myös teräsbetoniin porattaessa. Tärinäoptimoitu kierremuoto vahvistetulla ydinosalla. Poran ytimen halkaisija ja kierteen nousu on sovitettu täsmällisesti toisiinsa ja ne mahdollistavat siten tehokkaan voimansiirron poravasarasta kovametallikärkeen.

Etu:

- **Kierteen lyhyet viistereunat ja koverat leikkuupinnat mahdollistavat porajauheen nopean poiston.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **Ylimääräiset, erikoismuotoillut ydinterät: betonin tehokas murskaaminen.**

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	110 mm
Terien lkm Z	2
Ø	6 mm
Kierukkaosan pituus	50 mm
Lastuava aine	KM

Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyppi	Kivipora