



## Kärkisarja ja käyttötyökalu Turbo 19 osaa, Ruuvinvääntimien lkm.: 19



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676205 19
GTIN	4013288214614
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön**. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret. Jopa **nelinkertainen ruuvausnopeus** kahvaan integroidulla, valinnaisesti napin painalluksella **käynnistettävällä tai sammuttavalla planeettavaihteella**. Poiskytkentä on suositeltavaa hienosäätöön ja ruuvien lopulliseen kiristykseen tai irrotukseen korkealla kierrosluvulla (14 Nm:iin asti). Kraftform-kahva **Rapidaptor-kärkipidikkeellä** 1/4 tuuman kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varsi. Toimitus tukevassa taitettavassa kangaslaukussa, jossa on tarrakiinnitys.

#### Etu:

- **Voimakas loppuruuvaus ja helppo hienosäätö.**
- **Nelinkertaistaa ruuvausnopeuden täysin mekaanisesti (ilman akkua).**

#### Sisältö:

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 1/89; 2/89; 3/89  
 Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 674220 koot 1/89; 2/89; 3/89  
 Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674244 koot 3; 4; 5; 6  
 Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 674250 koot TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89  
 Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5  
 Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl nro 676390

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt Turbo 1
käyttötyökalu	Kärkiräikkä, 1/4"
käyttötyökalu	Ruuvitaltanpidin
käyttötyökalu	Mutteriräikkä 1/4 tuumaa
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

## Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674220 2/89
Kraftform-ruuvitaltanpidin Turbo 1/4 tuuman kärjille C 6,3 ja E 6,3pikavaihtoistukalla Kuusikulmaliitäntä 6,3	676390 6,3
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674220 3/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-Plus-profiili, reikä Kuusikulma 4 mm	674244 4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674200 3/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX20/89 mm	674250 TX20/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-Plus-profiili, reikä Kuusikulma 3 mm	674244 3
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674200 2/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX15/89 mm	674250 TX15/89
	674220 1/89

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko /  
Kokonaispituus 1/89 mm

Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Hex-Plus-  
profiili, reikä Kuusikulma 5 mm

674244 5

Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Hex-Plus-  
profiili, reikä Kuusikulma 6 mm

674244 6

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili /  
koko pituus TX25/89 mm

674250 TX25/89

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili /  
koko pituus TX30/89 mm

674250 TX30/89

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko /  
Kokonaispituus 1/89 mm

674200 1/89

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili /  
koko pituus TX10/89 mm

674250 TX10/89