

**Garant****Kovametallineniskupora SDS-Plus, Ø × kokonaispituus: 16X450mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789010 16X450
GTIN	4062406262877
Tuoteluokka	71C

**Kuvaus****Malli:**

Suurikokoinen ja aggressiivinen keskiöntikätkä mahdollistaa aktiivisen ja optimaalisen keskiöinnin porausvaiheen aikana. Innovatiivinen pään muotoilu lyhyillä, suorilla viistereunoilla tekee poraamisesta huomattavasti nopeampaa ja lisää selvästi vakautta myös teräsbetoniin porattaessa. Tärinäoptimoitu kierremuoto vahvistetulla ydinosalla. Poran ytimen halkaisija ja kierteen nousu on sovitettu täsmällisesti toisiinsa ja ne mahdollistavat siten tehokkaan voimansiirron poravasarausta kovametallikätkään.

**Etu:**

- **Kierteen lyhyet viistereunat ja koverat leikkuupinnat mahdollistavat porajauheen nopean poiston.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **Ylimääräiset, erikoismuotoillut ydinterät: betonin tehokas murskaaminen.**

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

**Huomautus:**

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	450 mm
Kierukkaosan pituus	400 mm
Ø	16 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM

Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyppi	Kivipora