

Garant**Kovametallineniskupora SDS-Plus, Ø × kokonaispituus: 24X450mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 789010 24X450 |
| GTIN | 4062406262914 |
| Tuoteluokka | 71C |

Kuvaus**Malli:**

Suurikokoinen ja aggressiivinen keskiöntikätkä mahdollistaa aktiivisen ja optimaalisen keskiöinnin porausvaiheen aikana. Innovatiivinen pään muotoilu lyhyillä, suorilla viistereunoilla tekee poraamisesta huomattavasti nopeampaa ja lisää selvästi vakautta myös teräsbetoniin porattaessa. Tärinäoptimoitu kierremuoto vahvistetulla ydinosalla. Poran ytimen halkaisija ja kierteen nousu on sovitettu täsmällisesti toisiinsa ja ne mahdollistavat siten tehokkaan voimansiirron poravasarasta kovametallikärkeen.

Etu:

- **Kierteen lyhyet viistereunat ja koverat leikkuupinnat mahdollistavat porajauheen nopean poiston.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **Ylimääräiset, erikoismuotoillut ydinterät: betonin tehokas murskaaminen.**

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|--------|
| Kokonaispituus | 450 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Ø | 24 mm |
| Kierukkaosan pituus | 400 mm |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|------------------------------|------------|
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi | SDS Plus |
| Tuotetyyppi | Kivipora |