



## Hitsauspidike, sisä- / ulkokulma, Tyyppi: IOWCC



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinnitettävä hitsauspidike on säädettävissä **30°, 60° ja 90°**. Se koostuu 2 hitsauspidikkeestä (sisä- / ulkokulma), pituus 75 mm ja 125 mm.

#### Käyttö:

Apuväline komponenttien sijoitukseen, kiinnitykseen ja pitämiseen hitsautöiden aikana.

### Tekninen kuvaus

Pituus	75 mm
Pituus	125 mm
Paino	0,13 kg
Paino	0,4 kg
Nimellispitovoima	90 N
Nimellispitovoima	150 N
Leveys	52 mm

Leveys	85 mm
Tuotetyyppi	Monikulmamagneetti