

Garant**NC-kalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 5,3mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 162951 5,3 |
| GTIN | 4062406264161 |
| Tuoteluokka | 110 |

Kuvaus

Malli:**Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.****Huomautus:****Sovite H7**, katso nro 162900 ja 163000.

Kalvimet 1/100-mitoissa, katso nro 162902.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,2 mm/kierr, |
| Ø-alue | 5,06 - 5,3 mm |
| Varren toleranssi | h6 |
| varren Ø D _s | 5 mm |
| Ulkonema L ₁ | 57 mm |
| Kokonaispituus L | 86 mm |
| Terän pituus L _c | 23 mm |
| Nimellis-Ø D _c | 5,3 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| Kalvintatyövara Ø ohjearvo | 0,1 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | Tehdasnormi |

| | |
|----------------------|--------------|
| Sisjäähdytys | ei |
| Varsi | DIN 1835 A |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu | soveltuu | 20 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 20 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 10 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 7 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 5 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 4 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 5 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 5 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 5 m/min | S |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 5 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |