

Garant**NC-kalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 1,6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	162951 1,6
GTIN	4062406263706
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Huomautus:

Sovite H7, katso nro 162900 ja 163000.

Kalvimet 1/100-mitoissa, katso nro 162902.

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	17 mm
Terien lkm Z	3
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Kokonaispituus L	43 mm
Ø-alue	1,51 - 1,7 mm
Nimellis-Ø D _c	1,6 mm
Terän pituus L _c	9 mm
varren Ø D _s	2 mm
Varren toleranssi	h6
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,05 - 0,1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi

Sisjäähdytys	ei
Varsi	DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	5 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		