

Garant**ER-tasausheiluripidike VDI, Tyyppi: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319785 40
GTIN	4062406263829
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Tasauspidike ER-kiristysholkkisovittimella. **Säädettävä säde- ja kulmatasaus.** Sisäjähdytys.

Käyttö:

Optimaallinen työkappaleen ja työkalun välisissä suuntausvirheissä esim. kalvinnassa tai kierteityksessä (ilman vedon/painon tasausta). Käyttö ensisijaisesti sorveissa, mutta soveltuvat myös jyrsinkoneille.

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	32
Ulkonema A-mitta	68 mm
Varren Ø d	40 mm
Ulko-Ø D	83 mm
Radiaalinen tasaus	1,5 mm
Sopii ER-kokoihin	32
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

