



## Korvatulppa, tasoriippuvainen Peltor™, Tyyppi: EEP



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097797 EEP
GTIN	511312774270
Tuoteluokka	04A

### Kuvaus

#### Malli:

3M™ Peltor™ EEP-100 -elektroniset korvatulpat on varustettu **tasoriippuvaisella toiminnolla**, ja ne säätelevät dynaamisesti ulkoista melua. Sillä voi vahvistaa hiljaisia ääniä (esim. puhetta) ja vaimentaa yhtäkkiä esiintyvää kuuloa vahingoittavaa melua. Näin kuuloa suojataan, samalla kun hyvä tilannetaju ja kommunikointi on mahdollista meluisassa ympäristössä. Käyttäjä voi ohjata kuulonsuojaimia intuitiivisesti painikkeilla ja asettaa perusäänenvoimakkuuden yksilöllisesti käyttöönoton yhteydessä. Korvatulpat voidaan ladata uudelleen laturin USB-portissa. Pieni, kevyt malli parantaa mukavuutta ja siten käyttäjän käyttöhalukkuutta.

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB), 3M™ UltraFit™ -korvatulpat. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB), PELTOR™ Triple C -korvatulpat.

#### Käyttö:

Viestintään vaativissa olosuhteissa, joissa melukuormitus on korkea tai vaihtelevaa.

#### Standardi:

EN 352-2; EN 352-7

#### Toimituksen sisältö:

2 x tasoriippuvaista korvatulppaa, 1 x laturi, 1 x USB-kaapeli, 1 pari UltraFit™ Small -tulppia, 1 pari UltraFit™ Medium -tulppia, 1 pari UltraFit™ Large -tulppia, 1 pari Triple C -tulppia.

### Tekninen kuvaus

Sarja	Peltor™
SNR-arvo (vaimennusarvo)	32 dB(A)
SNR-arvo (vaimennusarvo)	36 dB(A)
Käyttöaika	16 h
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Standardi	EN 352-2
Standardi	EN 352-7
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain