



Umpikuulosuojain, tasoriippuvainen Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Tyyppi: PRO3



Tilaustiedot

Tilausnumero	097799 PRO3
GTIN	7318640066960
Tuoteluokka	04A

Kuvaus

Malli:

Tasoriippuvainen tehokas kuulonsuojain, jossa on integroitu analoginen ja digitaalinen puhelinjärjestelmä. Toimitukseen sisältyy kaksi valmiiksi ohjelmoitua puhelinjärjestelmää (1× analoginen / 1× digitaalinen). Vakiovarusteena käytettävissä on 16 kanavaa (analoginen PMR) ja 16 kanavaa (digitaalinen PMR). Kuppikuulosuojaimet voidaan ohjelmoida jopa 70:lle eri radiokanavalle. Bluetooth® Multipoint -toiminto mahdollistaa langattoman yhteyden matkapuhelimiin, niin että puheluja voidaan vastaanottaa, puhua ja päättää töitä keskeyttämättä. **Melua vaimentavassa ja vesitiiviissä mikrofonissa** on puheohjattu yhteys (VOX) kädet vapaiksi jättäviin puheluihin meluisissa ympäristöissä. Kuulokkeissa on **ladattava** litiumioniakku.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Yhdistää kuulosuojaimen, kuulokkeet ja mikrofonin.

Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 352-4; EN 352-6

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi, ylimääräinen hygieniasarja ja mikrofonin suoja.

Huomautus:

Hygieniasarjat nrolla 097767 koko HY83

Tekninen kuvaus

Käyttöaika	11 h
Paino	490 g
Sarja	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
SNR-arvo (vaimennusarvo)	33 dB(A)
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Standardi	EN 352-4
Standardi	EN 352-6
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain

Tarvikkeet

Hygieniasarja Tyyppi HY83	097767 HY83
---------------------------	-------------