

Garant**NC-kalvin erikoispitkä H7, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162971 4
GTIN	4062406264291
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura. **Kalvimet valmiiksi hiottu sovitukselle H 7.**

Käyttö:

Etenkin syviin reikiin. Sopii myös pohjarei'ille.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	19 mm
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Ulkonema L_1	134 mm
Nimellis- $\varnothing D_c$	4 mm
Terien lkm Z	6
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/kierr,
Varren toleranssi	h6
Toleranssi	H7
Kokonaispituus L	160 mm
Kalvintatyövara \varnothing ohjearvo	0,1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjähdytys	ei

Varsi	DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	5 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		