



LED-kynätaskulamppu sis. paristot, Tyyppi: PENCIL



Tilaustiedot

Tilausnumero	081511 PENCIL
GTIN	5708997351307
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen ja tyylikäs alumiininen LED-kynätaskulamppu, käytännöllinen pitoklipsi ammattimaiseen käyttöön. Ultraohut kynälamppu, pään Ø vain 15 mm.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Huomautus:

Sopivat paristot löytyvät nrosta 081561 koko LR8D425.

Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Mini, AAAA
Valaisuaika	2,5 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Pään Ø	15 mm
Valmistajamerkintä	PLASH PENCIL
Lamppu	LED-moduuli
Paino	32 g
Kokonaispituus	131 mm
ATEX-vyöhyke	ei
IP-suojausluokka	IP 54
Valovirta	75 lm

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR8D425	081561 LR8D425
-----------------------------------------------------------	----------------